



AVALON N4

Computer to plate termico
di alta qualità per la stampa
nei formati 4-up e 6-up

Avalon N4 offre l'automazione e le caratteristiche di scrittura dei dispositivi di dimensioni maggiori in un formato compatto. È in grado di gestire un formato lastra fino a 830 x 680 mm, con un grado di produttività massimo fino a 21 lastre per ora. Offre un funzionamento semplificato e una qualità d'immagine senza compromessi che vi permetterà di gestire più lavori con più profitto, anche quelli più esigenti. L'Avalon N4 è dotato di un sistema di punzonatura in linea opzionale e di una connessione Ethernet standard, che fornisce un'interfaccia diretta con il flusso di lavoro Apogee. I caricatori automatici di lastre N4 AL-S e N4 AL-M offrono la massima praticità e automazione. plateloaders offer maximum convenience and automation.

Specifiche

Modello		AVALON N4
Tecnologia di scrittura		Diodi laser a 32 canali
Tipo di laser		Diodi laser termico da 830 nm
Sistema di scrittura		Tamburo esterno
Punzoni macchina da stampa		max 6 unità
RISOLUZIONE		
	1200 dpi	Si
	2400 dpi	Si
	2438 dpi	Si
	2540 dpi	Si
PRODUTTIVITÀ		
	Produttività in lastre/ora (745mm x 605mm, 2400 dpi)	21
CONFIGURAZIONE CARICAMENTO E SCARICAMENTO LASTRE		
	Caricamento manuale	Si
	Caricamento semi-manuale	Si
	Automatico (caricatore automatico)	Si
	Caricamento da pallet	n/d
	Scaricamento manuale	Si
	Scaricamento in linea	Si
CARATTERISTICHE LASTRA		
	Dimensioni min. lastra (asse del tamburo x circonferenza del tamburo)	324 mm x 330 mm (12,8" x 13,0") 270 x 278 mm (10,7" x 10,9") opzionale 324 mm x 278 mm (12,8" x 10,9") opzionale
	Dimensioni max. lastra (asse del tamburo x circonferenza del tamburo)	830 mm x 680 mm (32,7" x 26,7")
	Spessore	0,15 mm-0,3 mm
	Dimensioni di esposizione max. (asse del tamburo x circonferenza del tamburo)	830 mm x 656 mm (32,7" x 25,8")
AMBIENTE (CTP E CARICATORI AUTOMATICI)		
	Temperatura	Consigliata: 21-25 °C
	Umidità	tra 40 e 70% di umidità relativa (senza condensa)
	Alimentazione	Monofase 200-240 V, 15A

CARICATORI AUTOMATICI	N4 AL-S	N4 AL-M
Capacità lastre	100	300
Numero di cassette	1	3
Dimensioni min./max. lastra	324 mm x 370 mm (12,8" x 14,5") / 830 mm x 660 mm (32,7" x 26")	324 mm x 370 mm (12,8" x 14,5") / 830 mm x 660 mm (32,7" x 26")

ECO³

Agfa è impegnata in un'innovazione sostenibile incentrata su ecologia, economia e convenienza extra - o ECO³. Sviluppiamo soluzioni integrate - composte da hardware, materiali di consumo, software e servizi - che ottimizzano le vostre operazioni di pre stampa e stampa e le rendono più pulite, convenienti e operativamente semplici. Il tutto garantendo una qualità di stampa superiore e costante.

Il risultato? Più valore per tutto il vostro business!



www.agfa.com

© Copyright 2021 di Agfa Offset BV, 2640 Mortsel, Belgio. Tutti i diritti riservati.

AGFA e il rombo Agfa sono marchi di Agfa-Gevaert NV, Belgio o delle sue affiliate. Avalon è un marchio di Agfa Offset BV, Belgio, o delle sue affiliate. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto possono essere marchi depositati di servizi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le specifiche di prodotto sono suscettibili di modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono concepite esclusivamente a fini di guida.