



Elantrix DX

Wyjątkowa wywoływarka zapewniająca optymalną obróbkę
płyt termoczułych Agfa Graphics, nawet dla najbardziej
wymagających Klientów.

Elantrix DX




Przegląd

Niezależnie jakiego formatu płyt używasz, Elantrix DX jest odpowiednią wywołówką, nawet przy dużym obciążeniu. Wysoka jakość przygotowywanych form drukowych jest możliwa dzięki stabilności i wydajności wywołówki. Urządzenie jest dostępne w trzech wersjach szerokości: 85, 125 oraz 150 cm. Wszystkie modele są zbudowane na tej samej stabilnej bazie sprzętowej, a także są łatwe w użytkowaniu i konserwacji. Każdą z wywołówek można również uzupełnić o odpowiedni stacker.

Podstawowe zalety

- Wysoka prędkość obróbki zwiększa wydajność całego systemu
- Solidna konstrukcja zapewnia trwałość przez wiele lat
- Bardzo prosta obsługa
- Zoptymalizowane zużycie chemii oraz zabiegi konserwacyjne ograniczone do minimum zapewniają niskie koszty użytkowania
- Dobrze przygotowana forma drukowa to łatwiejszy start drukowania co oszczędza czas i pieniądze



Podstawowe cechy

Solidność, wydajność i pewność obróbki płyt

Wywoływarek Elantrix DX jest zbudowana na solidnej bazie sprzętowej, co zapewnia niezawodność i wysoką wydajność przez lata. Wywoływanie, płukanie i gumowanie płyt jest procesem w pełni zautomatyzowanym. Wywoływarek Elantrix oferuje najlepszą wydajność w swojej klasie i zapewniają najlepszą jakość przygotowywanych form drukowych.

Zaawansowany projekt

Szybkość przesuwu płyty, temperatura, regeneracja i inne ważne parametry obróbki są kontrolowane automatycznie i prezentowane na wyświetlaczu dotykowym.

Ekologia

Wywoływarek Elantrix DX została zaprojektowana z myślą o minimalizowaniu wpływu na środowisko. Jest standardowo wyposażona w zintegrowaną grzałko-chłodziarkę.

Oprogramowanie sterujące pozwala bardzo precyzyjnie dozować dawki regeneracyjne. Dzięki temu zoptymalizowano zużycie chemii w stosunku do wywoływanej ilości płyt offsetowych, co ma bezpośredni wpływ na koszt użytkowania urządzenia.

Prosta konserwacja

Szybkie i łatwe wypinanie wałków eliminuje konieczność używania jakichkolwiek narzędzi. Łatwy dostęp do elektroniki, wyjmowanie rolek suszarki oraz szybkie opróżnianie tanków przyspiesza czynności konserwacyjne i minimalizuje koszty.

Intuicyjny panel kontrolny




Wywoływarek Elantrix DX są wyposażone w zaawansowany panel dotykowy. Jest on bardzo łatwy w obsłudze i pozwala na szybki dostęp do aktualnych parametrów i ustawień urządzenia. Można również szybko sprawdzić stan wywoływacza, liczbę wywołanych płyt, czas pracy urządzenia oraz konieczność przeprowadzenia okresowej konserwacji.

Elastyczność

Wywoływarek Elantrix DX mogą być łatwo zintegrowane ze wszystkimi naświetlarkami oferowanymi przez Agfa Graphics. Możliwe jest także stosowanie koncentratów chemii. W razie potrzeby można zainstalować opcjonalną szczotkę w sekcji wywołującej. Możliwa jest obróbka bardzo małych płyt o długości od 300 mm.

Zoptymalizowana konfiguracja wałków gumujących

Równomierna warstwa roztworu gumującego zapewnia bezpieczne przechowywanie form drukowych, a także ułatwia bezproblemowy start drukowania.




Łatwa i szybka konserwacja

Wygodny panel dotykowy



WYWOŁYWARKA	Elantrix 85 DX		Elantrix 125 DX	Elantrix 150 DX
Płyty	P970, Energy Elite, Energy Elite Pro, Energy Elite Eco, Amigo TS			
Typ płyty	Pozytywowe i negatywowe, offsetowe płyty termoczułe			
Szerokość płyty, min.–max.	200–850 mm	200–1250 mm		400–1500 mm
Długość płyty, min.	300 mm			400 mm
Grubość płyty, min.–max.	0,15–0,3 mm	0,15–0,4 mm		0,2–0,4 mm
Naświetlarki	Avalon N4, N8 + L conveyor	Avalon N8, N16		Avalon N24, N36
WYDAJNOŚĆ				
Prędkość przesuwu	40-160 cm/min			
SPECYFIKACJA				
Pojemność tanku wywoływacza	52 l	77 l		92 l
Pojemność tanku płukania	15 l	22 l		26 l
Pojemność sekcji gumującej	Obieg zamknięty (powrót do kanistra)			
Emisja hałasu	< 70 dB			
MASA				
Wywoływarka	315 kg	375 kg		390 kg
Wywoływarka w opakowaniu	390 kg	460 kg		490 kg
ZASILANIE				
Zasilanie	Jedna faza, 1W + N + PE 230V / 15A, 50-60 Hz			
Moc	2700 W			
CERTYFIKATY				
Bezpieczeństwo	Standardy bezpieczeństwa CE, certyfikat cTÜVus, zgodność z RoHS2			
Utylizacja	Wywplywarka jest wyposażona w etykiety WEEE			
WYMIARY				
S x D x W w opakowaniu	1580 x 1480 x 1380 mm	1980 x 1480 x 1380 mm		2230 x 1480 x 1380 mm

Wymiary (S x D x W) bez opakowania, [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DX 85	1105	1304	300	od 820 do 1020	od 1000 do 1200	2709	955	1022	1424
DX 125			600			3209	1355	1422	1824
DX 150	1305						1605	1672	2074



www.agfa-polska.pl

Copyright 2017 by Agfa Graphics NV. Wszelkie prawa zastrzeżone. Agfa-Gevaert NV, Belgia, Amigo, Avalon, Azura, Energy Elite oraz Thermostat są zastrzeżonymi znakami towarowymi Agfa-Gevaert NV, Belgia. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy produktów należą do swoich właścicieli. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wygląd zamówionych produktów może różnić się od tych widocznych na załączonych fotografiach. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze są zamieszczone w celach informacyjnych, a dokładne parametry zależą od naświetlarki, warunków użytkowania, stanu maszyny drukującej oraz stosowanych farb i innych dodatków.

Wydrukowano w Polsce

PL 2017 08