




Agfa Graphics pressroom supplies

Hoogwaardige, ecologische persproducten voor offsetdruk

Agfa Graphics pressroom supplies



Kwaliteitsvol offsetdrukwerk is het resultaat van vele factoren samen: inkt, water, chemicaliën, rubberdoeken ... Agfa Graphics is uw onestopshop voor alle elementen die cruciaal zijn voor optimale printprestaties, inclusief een reeks van ecologische producten die uw pers en drukwerk in topconditie houden.

U kunt bij ons terecht voor drukplaten, maar ook voor plaatreinigers, plaatbescherming, plaatgom, vochtwateradditieven, rubberdoek- en rolwasmiddelen, rejuvenators en meer. Alle pers-chemicaliën worden perfect afgestemd op onze platen, uitvoerig getest en afgetoetst aan onze ECO³-filosofie die onder andere ecologie voorop plaatst.

En hebt u ons portfolio offsetrubberdoeken al ontdekt? Agfa Graphics biedt milieuvriendelijke oplossingen voor onder meer commerciële toepassingen, verpakkingen, UV-drukwerk en metaalinktprints. Voor elk van deze toepassingen bieden we rubberdoeken met klemlijsten aan. Zodat u het verschil kunt maken in kwaliteit en printsnelheid.



Rubberdoeken

Voor een perfecte beeldoverdracht

Cruciaal voor een kwalitatieve beeldoverdracht bij offsetdrukwerk zijn degelijke en goed onderhouden rubberdoeken. Sinds 1998 levert Agfa Graphics offsetrubberdoeken die zelfs de meest veeleisende printomstandigheden aankunnen. Dat doen we vanuit een state-of-the-art-vestiging in Frankrijk. De vervaardiging van het AgfaLink-gamma gebeurt zonder oplosmiddelen zoals toluen – een mooi voorbeeld van ECO³. Het gevolg van deze solventvrije productie? De kwaliteit van de rubberdoeken gaat erop vooruit én het milieu blijft gespaard van schadelijke dampen.

Elk type Agfalink-rubberdoek biedt u deze reeks voordelen.

- ✓ Ecologisch geproduceerd (100% solventvrije technologie).
- ✓ Constante dikte (1,95 mm), soepel en gemakkelijk te monteren.
- ✓ Opgebouwd uit drie textiellagen en een samendrukbare laag.
- ✓ Toplaag met uitstekende release-eigenschappen, voor rasters én volvlakken.
- ✓ Lange levensduur, met een minimale opbouw van papier, karton en inkt.
- ✓ Nauwelijks gevoelig voor (papier)formaatranden.
- ✓ Beschermende laklaag aan beide kanten van het doek.

Rubberdoeken voor elk type drukpers

AGFALINK TRADITIONEEL

Vellenoffset en coldset

AGFALINK DUO

Vellenoffset, verpakkingen
& metaalinkten

AGFALINK UV

Vellenoffset, verpakkingen
& UV-inkten

AGFALINK WEB

Rotatiepersen

Pers-chemicaliën

Voor een optimale drukkwaliteit

Agfa Graphics ontwikkelt al meer dan 25 jaar pers-chemicaliën voor een optimale prestatie van uw persinstallatie. Platenreinigers, plaatbescherming, gommen, vochtwateradditieven, rubberdoek- en rolwasmiddelen, rejuvenators. Daarbij gaat veel aandacht uit naar milieuvriendelijke technologieën: hoe kleiner we onze ecologische voetafdruk krijgen, hoe meer wij én onze klanten onze planeet helpen te beschermen.

Rejuvenators

Goed onderhouden rubberdoeken zijn cruciaal voor een vlotte werking van uw pers en voor het leveren van kwalitatief drukwerk. Tijdens het drukproces absorberen uw rubberdoeken echter allerlei residuen, zoals calciumresten en inktdeeltjes. Om ze schoon en inktontvankelijk te houden, biedt Agfa Graphics u de rejuvenators Reviverol Plus en Reviverol Extra.



Rubberdoekonderhoud voor elke frequentie

REVIVEROL PLUS

- Dagelijkse reiniging
- Verwijdert inkt en calciumresten
- Voor een glad, inktontvankelijk oppervlak
- Verkrijgbaar in 6 x 1l

REVIVEROL EXTRA

- Wekelijks gebruik
- Verwijdert vernis, gomglazuur, inkt, pigmentafzettingen, papierlint, calciumcarbonaat en magnesiumzout
- Voor een langere levensduur van uw rubberdoeken en -rollen
- Verkrijgbaar in 6 x 1l



Vochtwateradditieven

Agfa Graphics' vochtwateradditieven zijn essentieel om kwalitatief en precies drukwerk af te leveren. Ze worden ontwikkeld in ons FOGRA-conform laboratorium met een minimum aan IPA-concentraties. De voor 99% zuivere isopropylalcohol die wél wordt toegevoegd, draagt bij tot een dunnere, stabielere vochtfilm op de rubberdoeken.

Onze ervaren chemici ontwikkelen de verschillende types vochtwateradditieven op basis van hun kennis over plaatsamenstellingen. We bieden een breed gamma van vochtadditieven aan voor alle segmenten, inclusief voedselverpakkingen. Een greep uit ons aanbod:



Sheetfed-toepassingen, verminderd alcoholgebruik

PRIMA S404 AS – PRIMA FS404 ASH (20/200L)

- Efficiënt in het verminderen van oppervlaktespanning
- Bevochtiging voor verminderd alcoholgebruik
- Gebalanceerde pH
- Uitstekende inkt-waterbalans
- Voor alle types water

Aanbevolen dosis: 2-3%
Aanbevolen dosis alcohol: 4-8%

PRIMA FS404 ASD (20L)

- Efficiënt in het verminderen van oppervlaktespanning
- Bevochtiging voor verminderd alcoholgebruik
- Met kobaltvrij droogmiddel voor het sneller opdrogen van inkt op niet-absorberende oppervlaktes

Aanbevolen dosis: 2-3%
Aanbevolen dosis alcohol: 4-8%

Sheetfed-toepassingen, alcoholvrij

ANTURA FOUNT AFS1 – ANTURA FOUNT AFSH1 (20/200L)

- Alcoholvrij printen
- Goede plaatbescherming
- Uitstekende inkt-waterbalans
- Plaatvriendelijke samenstelling
- Voor alle types water

Aanbevolen dosis: 3%
Aanbevolen dosis alcohol: 0-6%

PRIMA FS808 AF (20L)

- Alcoholvrij printen
- Goede plaatbescherming
- Uitstekende inkt-waterbalans

Aanbevolen dosis: 3%
Aanbevolen dosis alcohol: 0-3%



Rubberdoek- en rolwasmiddelen

Rubberdoeken en rubberrollen zijn vaak onderhevig aan zware persomstandigheden. Hou hen in topconditie en verleng hun levensduur met onze specifieke wasmiddelen voor handmatig en/of automatisch gebruik. Voor elk type doek, rol en toepassing kunt u bij Agfa Graphics terecht.

Bovendien worden onze producten ontwikkeld met het oog op een lage milieu-impact: ze zijn vrij van aromatische verbindingen, zijn FOGRA-conform en voldoen aan alle wettelijke bepalingen. En dat zonder in te boeten aan effectiviteit. Integendeel, onze rubberdoek- en rolwasmiddelen verwijderen inkt en residuen snel en grondig, en maken daarmee uw persbenodigdheden in no time inktontvankelijk

XTRAWASH PLUS 60 (20/200/1000L)

- Effectief wasmiddel voor toepassingen met brandpunt <100°C
- Geschikt voor automatische én handmatige toepassingen
- Beschermst tegen corrosie
- Vrij van aromatische en gechloreerde oplosmiddelen



PressTune en InkTune

Een krachtig duo

De combinatie van onze softwaretools PressTune en InkTune reduceert uw inktverbruik, optimaliseert uw drukkwaliteit én versnelt uw productiefLOW. Het zijn twee cruciale onderdelen van ons ECO³-model die u perfect kunt integreren in uw Apogee-workflow.

PressTune is een unieke printstandaardisatietool voor kleurconsistentie en conformiteit met bepaalde printstandaarden. Op basis van zijn krachtige analytische werking bepaalt de software manieren om uw inkt- en papierverbruik naar beneden te halen, uw productiviteit te verhogen en de communicatie tussen operatoren, managers en klanten te optimaliseren. InkTune helpt u tot 30% inkt te besparen zonder daarbij in te boeten aan printkwaliteit. Meer nog: via Grey Component Replacement verbetert de tool de kleurstabiliteit, beeldkwaliteit en consistentie van uw pers en prints. U krijgt er meteen een hoger rendement van uw inspanningen en investeringen voor terug.

Onze ECO³-filosofie:

Agfa Graphics innoveert: bij het ontwikkelen en produceren van onze producten focussen we op ecologie (ecology), rendabiliteit (economy) en extra gebruiksgemak (extra convenience). ECO³ is onze filosofie. Zo ontwikkelen we geïntegreerde oplossingen die uw prepress- en printprocessen stroomlijnen en vooral milieuvriendelijker, kostenefficiënter en gebruiksvriendelijker maken.

Lees meer op www.eco3.graphics.



Meer persproducten van Agfa Graphics

Ontdek al onze vochtwateradditieven, alsook rubberdoek- en rolwasmiddelen en platenreinigers, plaatbeschermers, plaatgommen, afwerkingsoplossingen, correctiegels en andere chemicaliën via www.agfagraphics.com.