



Jeti Tauro H3300 UHS LED Flex RTR –
Automation Equipment category

Vários níveis de automação
Qualidade de impressão premiada
4 ou 6 cores com opção
de branco/primer/verniz
Tintas com certificação
GREENGUARD Gold

Série Jeti Tauro H3300 LED

Linha de impressoras jato de tinta LED UV
de grande formato altamente produtivas
para materiais rígidos e flexíveis

Esta família híbrida de impressoras jato de tinta LED UV de grande
formato combina qualidade de impressão premiada com extrema
produtividade, automação de ponta e baixo consumo de tinta.

THINK **AGFA** 

Especificações da série Tauro H3300 LED

MODELOS	TAURO H3300 S LED	TAURO H3300 HS LED	TAURO H3300 LED	TAURO H3300 UHS LED
	<ul style="list-style-type: none"> Tauro H3300 S LED 6C – 6 cores (24 cabeças) Tauro H3300 S LED 6C W8 – 6 cores e branco (32 cabeças) Tauro H3300 S LED 6C W6 P2 – 6 cores, branco e primer (32 cabeças) <p>A Tauro H3300 S LED é atualizável para a velocidade da Tauro H3300 LED</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tauro H3300 HS LED 6C V4 – 6 cores e verniz (40 cabeças) Tauro H3300 HS LED 6C W12 V4 – 6 cores, branco e verniz (52 cabeças) Tauro H3300 HS LED 6C W8 P4 V4 – 6 cores, branco, primer e verniz (52 cabeças) 	<ul style="list-style-type: none"> Tauro H3300 LED 4C/6C – 4 ou 6 cores (48 cabeças) Tauro H3300 LED 4C/6C W12 – 4 ou 6 cores e branco (60 cabeças) Tauro H3300 LED 4C/6C W8 P4 – 4 ou 6 cores, branco e primer (60 cabeças) 	<ul style="list-style-type: none"> Tauro H3300 UHS LED 4C/6C – 4 ou 6 cores (64 cabeças) Tauro H3300 UHS LED 4C/6C W16 – 4 ou 6 cores e branco (80 cabeças) Tauro H3300 UHS LED 4C/6C W12 P4 – 4 ou 6 cores, branco e primer (80 cabeças) Tauro H3300 UHS LED 4C/6C V4 – 4 ou 6 cores e verniz (68 cabeças) Tauro H3300 UHS LED 4C/6C W8 V4 – 4 ou 6 cores, branco e verniz (76 cabeças)
PRODUTIVIDADE				
	Até 450 m ² /h		Até 680 m ² /h	Até 905 m ² /h
ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – FOLHAS E CHAPAS				
Largura máxima	Equipamento base: 3,34 m Carregador, descarregador e ABF: 3,30 m			
Comprimento máximo	Equipamento base: 4,0 m Carregador: chapas: 2,44 m / Folhas flexíveis: 2,10 m Descarregador: chapas e folhas flexíveis: 2,44 m ABF: combinado com mesas de entrada e saída: 4,0 m /combinado com descarregador: 2,44 m para chapas e folhas flexíveis			Equipamento base: 4,0 m Carregador UHS: chapas e folhas flexíveis: 2,65 m Descarregador UHS: chapas e folhas flexíveis: 2,65 m ABF: combinado com mesas de entrada e saída: 4,0 m /combinado com descarregador: 2,44 m para chapas e folhas flexíveis/combinado com descarregador UHS: 2,65 m para chapas e folhas flexíveis
Tamanho mínimo	Equipamento base: A2: 42,0 cm x 59,4 cm Carregador, descarregador e ABF: A1: 59,4 cm x 84,1 cm (em retrato)			Equipamento base: A2: 42,0 cm x 59,4 cm Carregador UHS, descarregador e ABF: A1 - 59,4 cm x 84,1 cm (em retrato)
Espessura	Equipamento básico: mín. 0,2 mm - máx. 5 cm dependente do material Carregador, descarregador e ABF: mín. 0,2 mm - máx. 2 cm dependente do material			
Peso	Impressora: 10 kg/m ² distribuído uniformemente – Folhas: a partir de 200 g/m ² Carregador, descarregador e ABF: 10 kg/m ² com até 25 kg por ciclo de carga – Folhas: a partir de 200 g/m ²			
Impressão sem bordas	Sim, com papel ou fita de proteção na correia			
ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – ROLO-A-ROLO				
Largura máxima	Rolo a rolo leve: Rolo único: 3,2 m Rolo a rolo flexível: Rolo único: 3,3 m / Rolo duplo: 1,6 m Rolo a rolo mestre: Rolo único: 3,3 m / Rolo duplo: 1,6 m			
Largura mínima	Rolo a rolo leve: Rolo único: 61 cm Rolo a rolo flexível: Rolo único e duplo: 61 cm Rolo a rolo mestre: Rolo único e duplo: 61 cm			
Comprimento máx.	Comprimento total do rolo (depende da espessura, do diâmetro e do peso totais do rolo)			
Espessura	Rolo a rolo leve: Rolo único: máx. 2 mm – mín. 0,2 mm Rolo a rolo flexível: Rolo único e duplo: máx.: 2 mm – min: 0,2 mm Rolo a rolo mestre: Rolo único e duplo: máx.: 2 mm – min: 0,2 mm			
Peso máximo	Rolo a rolo leve: Rolo único: até 200 kg por rolo na largura total*, montado no centro do eixo Rolo a rolo flexível: Rolo único: até 450 kg na largura total*, montado no centro do eixo Rolo duplo: até 450 kg por rolo* (cada rolo centralizado em seu eixo) Rolo a rolo mestre: Rolo único: até 700 kg na largura total*, montado no centro do eixo Rolo duplo: até 700 kg por rolo* (cada rolo centralizado em seu eixo) * O peso máximo permitido depende da largura do rolo.			
Diâmetro externo máx. da bobina	Rolo a rolo leve: 250 mm Rolo a rolo flexível: Rolo único e duplo: 400 mm Rolo a rolo mestre: Rolo único e duplo: 600 mm			
Montagem do rolo	Eixos pneumáticos para núcleos de 76,2 mm (padrão) e 152,4 mm (opcional)			
Material flexível de impressão sem bordas	Sim, com fita na correia			
SUBSTRATO				
Tipos de mídia	Mídia rígida e flexível. Consulte o representante local da Agfa para obter uma lista detalhada.			
CABEÇAS DE IMPRESSÃO E TINTAS				
Cabeças de impressão	Ricoh MH5420 com tecnologia piezoelétrica			
Tinta	Anuvia CMYKlClk + branco e primer	Anuvia CMYKlClk + branco, primer e verniz	Anuvia CMYK + branco e primer Anuvia CMYKlClk + branco e primer	Anuvia CMYK + branco, primer e verniz Anuvia CMYKlClk + branco, primer e verniz
QUALIDADE DE IMAGEM E TEXTO				
Qualidade de imagem	Resolução de até 1.200 dpi			
Qualidade de texto	4 pontos			
CONDIÇÕES DO AMBIENTE				
Temperatura	16-25 °C			
Umidade relativa	40-60%			
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS RIP/SOFTWARE DE WORKFLOW				
	Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIPs de terceiros			