



:SUBLIMA

Perfetta percezione
visiva dei dettagli

ACQUISIZIONE DELLA REALTÀ SU CARTA

La tecnologia di retinatura intelligente :Sublima rappresenta la più recente innovazione degli esperti Agfa. Ogni pagina di questa brochure dimostra la straordinaria qualità di stampa e il notevole livello di dettaglio che è possibile ottenere integrando :Sublima nel flusso di lavoro Agfa, senza interventi aggiuntivi in fase di stampa. La tecnologia di retinatura avanzata XM (modulazione incrociata) di :Sublima combina la collaudata qualità della retinatura AM Agfa Balanced Screening (ABS) e l'implementazione brevettata della retinatura FM di Agfa. Ne risulta uno strumento estremamente semplice, facile e conveniente che consente di raggiungere frequenze di retino più elevate, fino a 340 lpi. La retinatura :Sublima garantisce un notevole vantaggio competitivo sul mercato, fornendo colori vivaci e uno straordinario livello di dettaglio in grado di catturare la realtà su carta.

RENDERING UNIFORME GRAZIE A :SUBLIMA

In questo ritratto, un volto incorniciato da tessuti delicati è retinato con :Sublima stampato senza interventi aggiuntivi in fase di stampa. :Sublima esegue inoltre un rendering uniforme delle gradazioni tenui nei toni di sfondo del portaprofumo.



SPLENDIDA CRINIERA

Grazie a :Sublima, ogni ciocca setosa di questa bella criniera sembra prendere vita dalla pagina.

I luminosi dettagli bianchi ottenuti con la retinatura :Sublima potenziano l'impatto delle fotografie con un'intensità non raggiungibile con la retinatura tradizionale.



MASSIMA PRECISIONE DI DETTAGLIO CON LA TECNOLOGIA :SUBLIMA

La tecnologia XM di :Sublima garantisce la precisione dei dettagli in fase di stampa anche nelle aree di luce più luminose o nelle aree d'ombra più scure. Con :Sublima, le macchine da stampa possono fornire automaticamente livelli di dettaglio e qualità di stampa eccezionali, soddisfacendo le aspettative anche dei committenti più esigenti.

MASSIMO LIVELLO DI DETTAGLIO

Anche con soggetti delicati e con tonalità di bianco come un piumone

o la fine trama della pelle, :Sublima offre eccezionali livelli di dettaglio e realismo nella stampa. Utilizzando frequenze di linea più elevate, :Sublima elimina praticamente la possibilità di conflitti a livello di retino con il soggetto che potrebbero causare effetti di moiré.





RIPRODUZIONE DELLE
AREE D'OMBRA

La retinatura :Sublima
riproduce tutti i dettagli di
questa natura morta, anche
nelle aree d'ombra sotto la
mela. Senza interventi
aggiuntivi, la stessa retinatura
:Sublima esegue un rendering
accurato dei contorni e riporta
nell'immagine ogni dettaglio
sia delle superfici uniformi
della ceramica che della trama
della venatura del legno.


RETINATURA INTELLIGENTE LIVELLO DI DETTAGLIO SENZA PRECEDENTI ECCEZIONALE SEMPLICITÀ

La retinatura intelligente e di alta qualità di :Sublima viene integrata automaticamente nel RIP Agfa. Oltre a produrre un sorprendente livello di dettaglio senza ulteriori investimenti o interventi aggiuntivi in fase di stampa, :Sublima consente di creare colori campione con un processo CMYK che simula speciali colori PMS. Con :Sublima, i knockout dei processi di quadricromia sono uniformi. Anche elementi tipografici minuti possono ora essere gestiti con convenienti processi di quadricromia, anziché colori campione, liberando la quinta e la sesta macchina da stampa per opzioni creative come la verniciatura a zone o gli effetti metallici. In ogni circostanza, :Sublima offre agli stampatori la possibilità di offrire risultati di qualità superiore con costi inferiori.

DETTAGLI DI PICCOLE DIMENSIONI

Dai tessuti più fini e delicati fino alla pelle più ruvida e alle venature del legno, la retinatura :Sublima riproduce le trame con un'elevata precisione dei dettagli in formati di immagine di piccole e grandi dimensioni, senza interventi o investimenti di capitale aggiuntivi. Indipendentemente dalle dimensioni dell'immagine, la qualità uniformemente più elevata di :Sublima garantisce una percezione visiva dei dettagli quasi perfetta.






:SUBLIMA

Perfetta percezione
visiva dei dettagli

La tecnologia di retinatura intelligente :Sublima consentirà di migliorare qualsiasi progetto di stampa con alimentazione a fogli o a bobina. :Sublima fornisce eccezionali dettagli delle aree di luce e d'ombra, anche in immagini di piccole dimensioni o in bianco e nero, su supporti di testo, copertina, patinati o non patinati. :Sublima offre una capacità senza precedenti di mantenere knockout e linee sottili e uniformi utilizzando soltanto processi CMYK.

Questo inserto è stato prodotto con la retinatura :Sublima XM a 340 lpi, in quadricromia con verniciatura. Stampata in Belgio, usando il flusso di lavoro Agfa :ApogeeX. Lastre Agfa Thermostar scritte con Agfa :Xcalibur 45 a 2400 dpi.



Scegli **:Sublima** ora

:Sublima è la soluzione di retinatura innovativa di Agfa che unisce le caratteristiche migliori di due tecnologie di retinatura per garantire una riproduzione di alta qualità. Il risultato è evidente. :Sublima significa enormi vantaggi per l'organizzazione: altissima qualità, semplicità d'uso e maggiore competitività.

Grazie alla maggiore frequenza del retino di :Sublima, sarà possibile offrire ai clienti livelli di qualità impareggiabili senza dover modificare il flusso di lavoro di pre stampa esistente o la sala stampa. Per ottenere risultati di qualità avanzata in fase di stampa, adotta subito la soluzione di retinatura giusta – :Sublima.

Questa Brochure è stata prodotta con la retinatura Sublima XM a 340 lpi, in quadricromia con verniciatura. Stampata in Belgio, usando il flusso di lavoro Agfa :ApogeeX. Lastre Agfa Thermostar scritte con Agfa :Xcalibur 45 a 2400 dpi.

AGFA e il rombo Agfa sono marchi registrati di Agfa-Gevaert AG. Agfa Balanced Screening, Sublima sono marchi di Agfa-Gevaert N.V. Gli altri nomi di prodotti e società possono essere marchi di servizio, marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

Copyright 2004 - Agfa-Gevaert N.V. Tutti i diritti riservati.
Stampato in Belgio

NF8XJ I 00200403

Argentina (Paraguay e Uruguay) +5411 4958 9300

Australia +61 3 9279 6300

Austria +43 1 89112 3290

Belgio Tel.: +32 3 450 9736

Belgio Esportazione diretta +32 3 444 7120

Brasile +55 11 5188 6444

Canada +1 416 241 1110 4053

o 877 753 2431 Esentasse

Caraibi e America Centrale +305 2135311

Cile (Bolivia, Perù) +56 2 360 7600

Cina, Hong Kong +852 2555 9421

Colombia (Ecuador) +57 1 425 2790

Repubblica Ceca +420 2 6610 1623

Danimarca +45 4326 6766

Finlandia +358 9 8878 319

Francia +33 1 4732 6905

Germania +49 221 5717 0

Grecia +30 1 570 6500

Ungheria +36 1 212 1540

Irlanda +353 1 450 6733

Italia +39 02 3074 220

Giappone +81 3 5704 3140

Corea +82 2 2262 4200

Lussemburgo +352 442 0441

Malaysia +603-7953 5800

Messico +52 55 52 767600

Paesi Bassi +31 70 413 1211

Nuova Zelanda +64 9 443 5500

Norvegia +47 67 06 88 00

Polonia +48 22 3 111 940

Portogallo +351 21 414 6700

Singapore +65-6214 0110

Sud Africa +27 11 921 5911

Spagna +34 93 476 7600

Svezia +46 8 793 0100

Svizzera +41 1 823 7111

Taiwan +886 2 2516 8899

Inghilterra +44 20 8231 4929

Stati Uniti 800 227 2780

Venezuela +58 2 12 263 6344



| see more | do more |